


Garant**DC.T 11T308, Rūšis: HB7310**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260464 HB7310
GTIN	4045197669926
Produktų klasė	21G

Aprašymas

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Drožlialaužis	AM
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Kietlydinys	HB7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 11T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui