

**DC. T 11T304, Rūšis: CA6525****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260490 CA6525
GTIN	4960664492046
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

DC. T 11T304 CA6525 Kietlydinys: CA6525

Drožlialaužis: GK

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 140 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	GK
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min

Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui