

**Garant**
**DC.T 11T308, Rūšis: CB7010**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260464 CB7010
GTIN	4045197669780
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

DC.T 11T308 CB7010 Kietlydinys: CB7010

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 2 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 90 - 240 m/min

### Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	70 - 180 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 240 m/min
Papildomas naudojimas	M
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 2 mm

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	SM
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	CB7010
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	Kermetas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui