

**Garant****GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 3xD, Ø DC m7: 26,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	234005 26,5
GTIN	4045197696632
Produktų klasė	21S

**Aprašymas****Modelis:**

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.

**Kiaurymės tolerancija:** -0,1 / +0,3 mm

**Aprašymas:**

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5xD.

**Paskirtis:**

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 234030 – 234098.

**Paskirtis:**

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. GG2340 – GG2389.

**Pastaba:**

Kiti tarpiniai dydžiai 1/10 parduodami pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239700 8IP (1,3 Nm)
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	81 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 080407
Koto ilgis L <sub>s</sub>	60 mm
Serija	Power Drill

Nominalus $\varnothing D$	26,5
Maksimali reguliavimo riba $V_{\max}$	0,25 mm
Iškyšos ilgis $L_A$	103 mm
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis	HB6535
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis	HB6640
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis	HB630
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis	HB6810
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	$3 \times D$
Kotas	ISO 9766
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP	239700 8IP
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm	211750 1,3