

**DCMT 11T302, Rūšis: CA6525****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260488 CA6525
GTIN	4960664492039
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DCMT 11T302 CA6525 Kietlydinys: CA6525

Drožlialaužis: GK

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 3 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	GK
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Kampo spindulys	0,2 mm

Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui