

**Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas be akumulatoriaus, Tipas: 602360650****Užsakymo data**

| | |
|------------------|------------------|
| Užsakymo numeris | 070122 602360650 |
| GTIN | 4061792188174 |
| Produktų klasė | 03D |

Aprašymas**Modelis:****Akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu varikliu ir 2 greičių pavara.**

Pasirinkite pilną rinkinį iš 2 akumuliatorių paketo, įkroviklio ir tvirto plastikinio dėklo arba įrenginį be priedų dėžutėje, jei jau turite keletą akumuliatorių. Žinoma, taip pat galite įsigyti akumuliatorių paketus ir įkroviklius atskirai.

Beje, visiems Metabo akumuliatoriams taikoma 3 metų garantija, nepriklausomai nuo įkrovimo ciklų skaičiaus.

Papildomos detalės, pvz., ryškus LED darbo šviestuvas ir praktiškas diržo kabliukas, suteikia dar daugiau komforto dirbant.

Privalumai:**100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.**

Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje.

CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekimo sudėtis:

Su greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu ir be akumulatoriaus, įkroviklio ir transportavimo lagamino.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870 – 073890.

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------|
| tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa | Tipas CAS 18 V |
| Akumuliatorių kiekis | 0 |
| Variklio sandara | be šepetėlių |
| Pakuotė | Metabox |
| maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone | 16 mm |

Duomenų lapai

| | |
|---|-----------------------------|
| Tuščiosios eigos sūkių skaičius | 0 - 550 |
| Tuščiosios eigos sūkių skaičius | 0 - 2000 |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai |
| maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene | 13 mm |
| Gamintojo pavadinimas | SB 18 LTX BL I |
| standartinis naudojimas | Heavy Duty |
| maksimalus smūgių skaičius | 38000 min ⁻¹ |
| Akumuliatoriaus įtampa | 18 V |
| Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm |
| Svoris be akumuliatoriaus | 2,5 kg |
| maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje | 68 mm |
| maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 130 Nm |
| maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje | 65 Nm |
| Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas-suktuvas |