

**DCMT 070202, Rūšis: CA6525**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260481 CA6525
GTIN	4960664491988
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	GK
Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070202
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui