

**DC.T 11T308, Rūšis: CA6525****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260492 CA6525
GTIN	4960664492053
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

DC.T 11T308 CA6525 Kietlydinys: CA6525

Drožlialaužis: GK

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 140 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 140 m/min
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	GK
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kietlydinys	CA6525
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui