



## Kampinis šlifuoכלis GWX Be akumulatoriaus, Tipas: GWX1810SC



### Užsakymo data

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Užsakymo numeris | 077011 GWX1810SC |
| GTIN             | 3165140962452    |
| Produktų klasė   | 03C              |

### Aprašymas

#### Modelis:

- **Paprasta ir lengva:** paprastas kampinio šlifuoכלio priedų keitimas be jokių papildomų įrankių.
- **Nereikia papildomo rakto.**
- **Susideda iš:** didelis kampinių šlifuoכלių ir žatsarginių dalių pasirinkimas Gsu atbuline eiga.
- **Užtikrinamas maksimalus komfortas,** nes nereikia jokių įrankių ir galima greitai pakeisti atsargines dalis.
- **Patikima:** Pagal tekinimo kryptį parenkamų atsarginių detalių neteisingai sumontuoti neįmanoma dėl inovatyvios X-LOCK sistemos. Maksimali vartotojo apsauga dėl akustinio signalo, informuojančio, kad įrankis sumontuotas teisingai.
- **Švarus darbas be erzinančių įbrėžimų!** Mažiau pastebimos šlifavimo žymės ant X-Lock kampinių šlifuoכלių.

Kampinis šlifuoכלis turi Bluetooth ryšio modulį ir vartotojo sąsają, o taip pat Drop Control, X-Brake sistemas bei apsaugą nuo pakartotinio paleidimo. Greitas ir patogus priedų keitimas galimas dėl X-LOCK sistemos be jokių raktų.

#### Tiekimo sudėtis:

Su Vibration-Control papildoma rankena, apsauginiu gaubtu, L-BOXX 136.

#### Pastaba:

Tinkamus ProCORE 18 V akumulatorius ir startinius paketus rasite Nr. 073857 dyd. C18 ir Nr. 073865 dyd. C18

### Techninis aprašymas

|  |   |
|--|---|
| Maitinimas   | Maitinimo šaltinis  |
| Pakuotė  | Lagaminas (L-Boxx)  |
| Įrankio tvirtinimo laikiklis                                       | X-LOCK sistema  |
| Sūkių skaičiaus diapazonas   | 4500 - 9000 min <sup>-1</sup>   |
| Sąsaja   | TESA Link Connector TLC   |
| pakartotinio paleidimo fiksatorius                                 | taip  |
| Ypatybė  | Kintamas sūkių skaičius;<br>apsauga nuo pakartotinio<br>paleidimo; Drop-Control sistema |
| tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/<br>įtampa | Bosch 18 V  |
| Kickbackstop   | taip  |
| Akumulatoriaus įtampa  | 18 V  |
| Serija   | X-LOCK sistema  |
| Svoris   | 2 kg  |
| Gamintojo pavadinimas  | GWX 18V-10 SC   |
| maksimalus disko Ø   | 125 mm  |
| Akumulatoriaus rūšis   | Ličio jonai   |
| Akumuliatorių kiekis   | 0   |
| Produkto rūšis   | Kampinis šlifuoklis   |

### Priedai

|  |                   |
|--|-------------------|
| Akumuliatorių įkroviklis Tipas 1880CV  | 073866 1880CV     |
| Akumuliatorių įkroviklis Tipas GAL18160C                                     | 073866 GAL18160C  |
| Akumuliatorių įkroviklis Tipas GAL18V6-80                                    | 073866 GAL18V6-80 |
| Pradinis akumuliatorių rinkinysProCore Akumulatoriaus<br>tipas, įtampa C18 V | 073865 C18        |
| Ličio jonų akumulatoriusProCore Akumulatoriaus tipas,<br>įtampa C18 V        | 073857 C18        |

