

Garant**GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 5xD, Ø DC m7: 20,5mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 234015 20,5 |
| GTIN | 4045197697127 |
| Produktų klasė | 21S |

Aprašymas**Modelis:**

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusiūpinama.

Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,35 mm

Aprašymas:

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5xD.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 234030 – 234098.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. GG2340 – GG2389.

Rekomendacija:

Pragręžiant pastūmą reikia sumažinti 70 %.

Pastaba:

Kiti tarpiniai dydžiai 1/10 parduodami pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------------|----------------------|
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 070306 |
| Koto Ø D _s | 25 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 |
| Naudingasis ilgis L ₁ | 105 mm |
| Koto ilgis L _s | 56 mm |

| | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Serija | Power Drill |
| Nominalus $\varnothing D$ | 20,5 |
| Maksimali reguliavimo riba V_{max} | 0,25 mm |
| Iškyšos ilgis L_A | 124 mm |
| Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis | HB6535 |
| Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis | HB6640 |
| Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis | HB630 |
| Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis | HB6810 |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 5xD |
| Kotas | ISO 9766 |
| Grąžto panaudojimas | ribotas centravimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotai apvalus |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas paketais |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

Priedai

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP1 | 239700 6IP1 |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP | 674252 6IP |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,0 Nm | 211750 1,0 |