

Garant**Tikslaus ištekinimo galvutė HW, Jungtis: HW50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	237600 HW50
GTIN	4045197675972
Produktų klasė	29W

Aprašymas**Modelis:****Nustatymo tikslumas 0,002 mm Ø-yje pagal Nonijaus skalę.****Paskirtis:**

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 – 237698.

Su laikikliu Nr. 237651 – 237656.

Pastaba:

Keičiamų plokštelių laikiklis 237604 5 Ø praplėtimui nuo 84,9 iki 105,1.

Keičiamų plokštelių laikiklis 237604 5 Ø praplėtimui nuo 104,9 iki 134,1.

Keičiamų plokštelių laikiklis 237604 5 Ø praplėtimui nuo 104,9 iki 134,1.

Techninis aprašymas

Jungtis	HW50
Naudingasis ilgis L ₁	90 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC..09T3..
Keičiamų plokštelių varžtas	237606 Dyd. 2
Suklio ribos Ø	66,9 - 87,1 mm
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

