

**Garant****Pjovimo galvutė, Ø: 0,3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	237621 0,3
GTIN	4045197681423
Produktų klasė	29W

**Aprašymas****Paskirtis:**

Mikro ištekimo galvutėms. **Koto Ø 4 mm** tiesioginiam tvirtinimui galvutėse Nr. 237490 ir 237493.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø	4 mm
Ø	0,3 mm
Ilgis L	1,2 mm
Suklio ribos Ø	0,3 - 0,7 mm
Produkto rūšis	Suklio įrankis

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	240 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	240 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	240 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	210 m/min	P

Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	80 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	70 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	60 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	150 m/min	K
CuZn	tinka	290 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	tinka	100 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		