

Garant**GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 5xD, Ø DC m7: 33,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	234015 33,5
GTIN	4045197697387
Produktų klasė	21S

Aprašymas**Modelis:**

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.

Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,35 mm

Aprašymas:

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5xD.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 234030 – 234098.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. GG2340 – GG2389.

Rekomendacija:

Pragręžiant pastūmą reikia sumažinti 70 %.

Pastaba:

Kiti tarpiniai dydžiai 1/10 parduodami pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	40 mm
Naudingasis ilgis L ₁	170 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 110509
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239700 15IP (2,8 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Koto ilgis L _s	68 mm

Serija	Power Drill
Nominalus $\varnothing D$	33,5
Maksimali reguliavimo riba V_{max}	0,25 mm
Iškyšos ilgis L_A	195 mm
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis	HB6535
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis	HB6640
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis	HB630
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis	HB6810
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	5xD
Kotas	ISO 9766
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 15IP	239700 15IP
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP