

Garant
Ištekinimo galvutė Ø 9,75 – 88,1 mm, Jungtis: SK40

Užsakymo data

Užsakymo numeris	237591 SK40
GTIN	4045197608451
Produktų klasė	29W

Aprašymas
Modelis:

Gali būti vientiso bloko arba su HW63 jungtimi. Su vidiniu aušinimo priemonės padavimu. Kompaktiškas.

Paskirtis:

Tekinimo peiliams su Ø 16 mm kotu ir tikslaus gręžimo tilteliu. Su ISO keičiamomis plokštelėmis **CC..0602**.

Rekomendacija:

Geriausia su keičiamosiomis plokštelėmis Nr. 237695 ir Nr. 237696.

Vidinis aušinimas: taip

Išorinis Ø D₁: 55 mm

Naudingasis ilgis L₁: 69 mm

Iškyšos ilgis A: 90 mm

Techninis aprašymas

Jungtis	SK40
Naudingasis ilgis L ₁	69 mm
Išorinis Ø D ₁	55 mm
Iškyšos ilgis A	90 mm
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

