

Garant**Pjovimo galvutė, Ø: 0,6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	237621 0,6
GTIN	4045197681430
Produktų klasė	29W

Aprašymas**Paskirtis:**

Mikro ištekimo galvutėms. **Koto Ø 4 mm** tiesioginiam tvirtinimui galvutėse Nr. 237490 ir 237493.

Techninis aprašymas

Koto Ø	4 mm
Ilgis L	2,5 mm
Ø	0,6 mm
Suklio ribos Ø	0,6 - 1,1 mm
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	240 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	240 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	240 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	210 m/min	P

Plienas <900 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	80 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	70 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	60 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	110 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	150 m/min	K
CuZn	tinka	290 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	tinka	100 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		