

Garant**Rinkinys be laikiklio Ø 9,75–88,1 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

237599

GTIN

4045197602091

Produktų klasė

29W

Aprašymas**Modelis:**

Ištekinimo įrankių laikikliai ir priedai lagamine. **Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm Ø.**

Ø nustatomas su mažiausia reversine eiga.

Skirta Ø 9,75 – 88,1 mm

Paskirtis:

Tekimo peiliams su Ø 16 mm kotu ir tikslaus gręžimo tilteliu. Su ISO keičiamomis plokštelėmis **CC..0602.**

Tiekimo sudėtis:

po 1 ištekinimo laikiklį (maks. darbinė dalis): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

po 1 ištekinimo laikiklį(maks. darbinė dalis): Nr. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Nr. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 keičiamųjų plokštelių laikiklis prie tiltelio: Nr. 237565

1 keičiamoji plokštelė: Nr. 260052 dyd. CU7010 (CCMT 060204)

Atsarginė dalis:

Ištekinimo plokštelės varžtas Nr. 219830.

Rekomendacija:

Geriausia su keičiamosiomis plokštelėmis Nr. 237695 ir Nr. 237696.

Techninis aprašymas

Jungtis	SK40
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis