

Garant**Pjovimo galvutė, Ø: 5,2mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 237621 5,2 |
| GTIN | 4045197681485 |
| Produktų klasė | 29W |

Aprašymas**Paskirtis:**

Mikro ištekimo galvutėms. **Koto Ø 7 mm** tiesioginiam tvirtinimui galvutėse Nr. 237495 ir 237498.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------|----------------|
| Ilgis L | 20,3 mm |
| Koto Ø | 7 mm |
| Suklio ribos Ø | 5,2 - 6,3 mm |
| Ø | 5,2 mm |
| Produkto rūšis | Suklio įrankis |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 240 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 240 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 240 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 180 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 210 m/min | P |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|---|
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 170 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 100 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 90 m/min | P |
| Plienas <55 HRC | tinka | 80 m/min | H |
| Plienas <60 HRC | tinka | 70 m/min | H |
| Plienas <67 HRC | tinka | 60 m/min | H |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 110 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 90 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 40 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 150 m/min | K |
| CuZn | tinka | 290 m/min | N |
| Grafitas, GFK / CFK | tinka | 100 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |