

Garant
Tikslaus ištekimo įrankių rinkinys Ø 9,75 – 88,1 mm, Jungtis: HW63

Užsakymo data

Užsakymo numeris	237586 HW63
GTIN	4045197608406
Produktų klasė	29W

Aprašymas
Modelis:

Su suklio galvute Nr. 237591, ištekimo laikikliais ir priedais lagamine. **Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm Ø.**

Ø nustatomas su mažiausia reversine eiga.

Skirta Ø 9,75 – 88,1 mm

Paskirtis:

Tekimo peiliams su Ø 16 mm kotu ir tikslaus gręžimo tilteliu. Su ISO keičiamomis plokštelėmis **CC..0602.**

Tiekimo sudėtis:

1 suklio galvutė: Nr. 237591 HW63

po 1 ištekimo laikiklį (maks. darbinė dalis): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

po 1 ištekimo laikiklį (maks. darbinė dalis): Nr. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Nr. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 keičiamų plokštelių laikiklis prie tiltelio: Nr. 237564 06

1 keičiama plokštelė: Nr. 260052 dyd. CU7010 (CCMT 060204)

Atsarginė dalis:

Ištekimo plokštelės varžtas Nr. 219830.

Rekomendacija:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 ir Nr. 237696.

Techninis aprašymas

Jungtis	HW63
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

Ištekinimo galvutė Ø 9,75 – 88,1 mm Jungtis HW63	237591 HW63
Ištekinimo laikiklis	237630
Reguliuojamas ištekinimo laikiklis	237642
Reguliuojamas ištekinimo laikiklis	237640
CC.T 060204 Rūšis CU7010	260052 CU7010
Ištekinimo laikiklis	237632
Ištekinimo laikiklis	237634
Ištekinimo laikiklis	237636
Rinkinys be laikiklio Ø 9,75–88,1 mm	237599