

**DNGA 150608, KBN35M, Tipas: ME****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255635 ME
GTIN	4960664544363
Produktų klasė	25H

**Aprašymas****Modelis:**

**MEGACOAT** dengtos CBN keičiamos plokštelės. MultiEdge; kiekviena plokštelė su 2 arba 3 pjovimo briaunomis.

Kietlydinys: KBN35M

Pjovimo briaunų forma: ME

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,2 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 200 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pjovimo briaunų forma	ME
Kietlydinys	KBN35M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	CBN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNGA 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto pavadinimo požymis	KBN35M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		