

**Garant****Dviejų lizdų galvutė HW, Jungtis: HW50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	237610 HW50
GTIN	4045197676740
Produktų klasė	20N

**Aprašymas****Modelis:**

Dviejų lizdų galvutę sudaro bazinis laikiklis ir keičiamų plokštelių laikiklis.

Jungtis su HW kotu.

Pjovimo briaunos reguliuojamos po vieną.

Su sinchronizuotu sukliu reikia teirautis

**Paskirtis:**

Esamų kiaurymių išgręžimui.

Vidinis aušinimas: taip

tinkamos keičiamosios plokštelės: CC..1204..

Naudingasis ilgis  $L_1$ : 90 mm

Suklio ribos  $\varnothing$ : 65,5 - 87,5 mm

Keičiamųjų plokštelių varžtas: 219864

**Techninis aprašymas**

tinkamos keičiamosios plokštelės	CC..1204..
Keičiamųjų plokštelių varžtas	219864
Naudingasis ilgis $L_1$	90 mm
Suklio ribos $\varnothing$	65,5 - 87,5 mm
Jungtis	HW50
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Dviejų lizdų galvutė