

Garant
Pjovimo galvutė, Ø: 6,2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	237621 6,2
GTIN	4045197681492
Produktų klasė	29W

Aprašymas
Paskirtis:

Mikro ištekimo galvutėms. **Koto Ø 7 mm** tiesioginiam tvirtinimui galvutėse Nr. 237495 ir 237498.

Techninis aprašymas

Ø	6,2 mm
Koto Ø	7 mm
Ilgis l	20,3 mm
Suklio ribos Ø	6,2 - 7,3 mm
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	240 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	240 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	240 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	210 m/min	P

Plienas <900 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	80 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	70 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	60 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	110 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	150 m/min	K
CuZn	tinka	290 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	tinka	100 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		