

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260606 25/10
GTIN	4045197655370
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	10 mm
Koto dydis	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RC.X 1003
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Laikiklio ISO kodas	SRGCR/L 2525M10
Galvutės ilgis L ₁	21 mm
Atraminė plokštelė	269005 11
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	30 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Atraminė plokštelė Tipas 11	269005 11
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500