

Prie sienos / stalo montuojamas akių dušas, Tipas: 712**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	984151 712
GTIN	4251138221232
Produktų klasė	97S

Aprašymas**Modelis:**

Akių dušai patalpoms su aukštos kokybės dušo galvutėmis užtikrina reguliuojamą, tolygią srovę. Su integruotu automatiniu srovės reguliatoriumi, tinkamam srovės aukščiui, nepriklausomai nuo vandens slėgio, taip pat integruotu atbulinio srauto vožtuvu geriamojo vandens apsaugai. Guminės dušo galvutės movos apsaugo nuo traumų. Dulkių dangteliai paleidus srovę atsidaro automatiškai. Didelės skylės dušo galvutėse neleidžia vandeniui užsistovėti, todėl nesikaupia kalkės. Su viena galvute.

Standartas:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.

Techninis aprašymas

Montavimo atvejas	tvirtinti prie sienos
Montavimo atvejas	montuojama prie stalo
Srauto slėgis	2,5 - 5 bar
Srauto dydis	7 l/min
Srauto slėgis	36,26 - 72,52 psi

Duomenų lapai

Svoris	0,8 kg
Žarnos ilgis	1500 mm
Plotis	65 mm
Funkcija	Akių dušas
Funkcija	Rankinis dušas
Gylis	65 mm
Aukštis	240 mm
BSP prijungimo sriegis	1/2 IG in
Produkto rūšis	Akių dušas