



Apžiūros kamera su baterija, Gamintojo pavadinimas: GIC12V



Užsakymo data

Užsakymo numeris	492710 GIC12V
GTIN	4059952657240
Produktų klasė	03B

Aprašymas

Modelis:

- 127 mm / 5 colių spalvotas LCDekranas.
- Automatinis nuotraukos pasukimas („Up is Up“™ funkcija).
- Nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas naudojant Micro-USB laidą arba MicroSD kortelę.

Akumuliatorinės kompaktiškos apžiūros kameros apžiūrai sunkiai prieinamose vietose.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 × 12 V / 2,0 Ah ličio jonų baterija, įkrovikliu, 32 GB MicroSD kortele, kameros laidu Nr. 492716 dyd. 1,5, mikro USB laidu, kabliu, magnetu, veidrodėliu, L-BOXX.

Techninis aprašymas

Svoris	0,7 kg
Ekranų raiška	1280 × 720 px
Kameros galvutės Ø	8,3 mm

Ekranas dydis	5 in
Akumuliatoriaus įtampa	12 V
Akumuliatoriaus talpa	2 Ah
IP apsaugos klasė	IP 54
Kameros kabelio ilgis	1500 mm
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ įtampa	Bosch 12 V
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis	Endoskopas