

Akių plovimo stotelė su surinkimo talpa, Tipas: 850



Užsakymo data

Užsakymo numeris	984152 850
GTIN	4251138221690
Produktų klasė	97S

Aprašymas

Modelis:

Akių dušai patalpoms su aukštos kokybės dušo galvutėmis užtikrina reguliuojamą, tolygią srovę. Su integruotu automatiniu srovės reguliatoriumi, tinkamam srovės aukščiui, nepriklausomai nuo vandens slėgio, taip pat integruotu atbulinio srauto vožtuvu geriamojo vandens apsaugai. Guminės dušo galvutės movos apsaugo nuo traumų. Dulkių dangteliai paleidus srovę atsidaro automatiškai. Didelės skylės dušo galvutėse neleidžia vandeniui užsistovėti, todėl nesikaupia kalkės. su 2 galvutėmis, surinkimo talpa ir dangteliu

Standartas:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Techninis aprašymas

Srauto dydis	14 - 20 l/min
Srauto slėgis	2,5 - 5 bar
Srauto slėgis	36,26 - 72,52 psi
Montavimo atvejas	tvirtinti prie sienos
Svoris	3,3 kg

BSP prijungimo sriegis	3/8 AG in
Plotis	356 mm
Aukštis	205 mm
Funkcija	Akių dušas
Funkcija	Veido dušas
Gylis	299 mm
Produkto rūšis	Akių dušas