

Avarinis dušas, Tipas: 837**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	984161 837
GTIN	4251138218218
Produktų klasė	97S

Aprašymas**Modelis:**

Kūno dušas su akių dušu ir surinkimo talpa, montavimui prie grindų. Autonominiai dušai naudojami, kai neįmanoma dušo sumontuoti prie sienos arba turi būti sukurtas centrinė stotelė pirmosios pagalbos atveju. Su aukštos kokybės galvute reguliuojamai, tolygiai ir švelniai vandens srovei. Pasirenkamas srovės lygis nuo 50 iki 110 litrų per minutę. Vanduo išbėga savaime, nereikia atlikti nukalkinimo ir techninės priežiūros, labai patvarus ir atsparus korozijai. Chemiškai atspari danga, todėl tinka naudoti net ir sudėtingomis sąlygomis.

Standartas:

DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CL0425, DVGW NW-0417CL0263

Techninis aprašymas

Srauto slėgis	1,5 - 3 bar
Srauto slėgis	2,5 - 5 bar
Avarinio dušo srauto vertė	50 l/min
BSP prijungimo sriegis	1,1/4 in

Pritaikymo sritys	Vidus
Akių/veido dušo srauto vertė	14 l/min
Gylis	630 mm
Srauto slėgis	21,76 - 43,51 psi
Srauto slėgis	36,26 - 72,52 psi
Aukštis	2330 mm
Montavimo atvejas	tvirtinti prie grindų
Plotis	425 mm
Svoris	15,4 kg
Produkto rūšis	Avarinis dušas