

Akių plovimo stotelė su surinkimo talpa, Tipas: 300



Užsakymo data

Užsakymo numeris	984152 300
GTIN	4251138218171
Produktų klasė	97S

Aprašymas

Modelis:

Akių dušai patalpoms su aukštos kokybės dušo galvutėmis užtikrina reguliuojamą, tolygią srovę. Su integruotu automatiniu srovės reguliatoriumi, tinkamam srovės aukščiui, nepriklausomai nuo vandens slėgio, taip pat integruotu atbulinio srauto vožtuvu geriamojo vandens apsaugai. Guminės dušo galvutės movos apsaugo nuo traumų. Dulkių dangteliai paleidus srovę atsидaro automatiškai. Didelės skylės dušo galvutėse neleidžia vandeniui užsistovėti, todėl nesikaupia kalkės. su 2 galvutėmis, surinkimo talpa ir fotoluminescencine nuspaudžiama svirtimi

Standartas:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Techninis aprašymas

Srauto dydis	14 l/min
Srauto slėgis	36,26 - 72,52 psi
Montavimo atvejas	tvirtinti prie sienos
Srauto slėgis	2,5 - 5 bar
Plotis	400 mm
Svoris	3 kg
Gylis	415 mm
Funkcija	Akių dušas

Aukštis	235 mm
BSP prijungimo sriegis	3/4 IG in
Produkto rūšis	Akių dušas