

**Centravimo grąžtas HSS A, be dangos, Nominalusis Ø DC k12: 0,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	111005 0,5
GTIN	4067263117087
Produktų klasė	12A

**Aprašymas****Modelis:**

Užgalastas ir iššlifluotas iš vientiso ruošinio, su sraigtiniais grioveliais. Vienpusis centravimo grąžtas.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	0,5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	3,15 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm/aps,
Koto tolerancija	h7
skirta detalių Ø	< 4 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 333
Tipas	A
Tolerancija Nominalusis Ø	k12
Gilavimo kampas	60 laipsniai
Pjovimo kryptis	dešinin.

Kotas	Cilindrinis kotas su h7
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	P
CuZn	tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		