



## Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas, Tipas: 7104076H3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

070100 7104076H3

GTIN

Produktų klasė

03F

### Aprašymas

#### Modelis:

2-jų greičių akumuliatorinis smūginis gręžtuvas su bešepetėliniu varikliu.

- Elektroninis apsukų skaičiaus reguliavimas minkštam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.
- 2 greičių metalinės pavarų dėžės su perjungiamu smūginiu mechanizmu metalo, akmens ir mūro gręžimui.
- Daugiapakopis sukimo momento nustatymas ir nuimamas gręžimo griebtuvas.
- Komplekte yra QuickIN metalinis griebtuvas (120 Nm) su kietmetalinėmis užspaudimo lūpomis ir didele užspaudimo jėga.
- FEIN SafetyCell Technology. Apsaugo akumuliatorių ir įrengimą nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 1× QuickIN gręžimo griebtuvu (120 Nm), 1× segtuku prie diržo, 1× L-BOXX.

#### Pastaba:

Tinkamus akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 – 073866.

### Techninis aprašymas

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/  
Įtampa

Bosch 18 V

Variklio sandara	Be šepetėlių
Svoris	1,8 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	50 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	13 mm
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Akumuliatoriaus talpa	4 Ah
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	<2,5 m/s <sup>2</sup>
standartinis naudojimas	Heavy Duty
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	2000 min <sup>-1</sup>
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	38 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 450 min <sup>-1</sup>
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija	13 m/s <sup>2</sup>
Gamintojo pavadinimas	ASB 18 Q AS
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	60 Nm
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvas