



Akumulatorinis smūginis gręžtuvas, Tipas: 71040761



Užsakymo data

Užsakymo numeris

070100 71040761

GTIN

4014586898865

Produktų klasė

03F

Aprašymas

Modelis:

2-jų greičių akumulatorinis smūginis gręžtuvas su bešepetėliniu varikliu.

- Elektroninis apsukų skaičiaus reguliavimas minkštam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.
- 2 greičių metalinės pavarų dėžės su perjungiamu smūginiu mechanizmu metalo, akmens ir mūro gręžimui.
- Daugiapakopis sukimo momento nustatymas ir nuimamas gręžimo griebtuvas.
- Komplekte yra QuickIN metalinis griebtuvas (120 Nm) su kietmetalinėmis užspaudimo lūpomis ir didele užspaudimo jėga.
- FEIN SafetyCell Technology. Apsaugo akumuliatorių ir įrengimą nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos.

Tiekimo sudėtis:

Be akumulatoriaus ir įkroviklio.

Su 1x QuickIN gręžimo griebtuvu (120 Nm), 1x diržo segtuku, 1x L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 – 073866.

Techninis aprašymas

Variklio sandara	Be šepetėlių
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
standartinis naudojimas	Heavy Duty
Gamintojo pavadinimas	ASB 18 Q AS Select
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 450 min ⁻¹
Svoris	1,5 kg
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	60 Nm
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	50 mm
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos	<2,5 m/s ²
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	13 mm
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Akumuliatorių kiekis	0
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija	130 m/s ²
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	2000 min ⁻¹
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	38 Nm
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvas