



Akumuliatorinis gręžtuvas be akumulatoriaus ir įkroviklio, Tipas: 71161561



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070200 71161561
GTIN	4014586900100
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

2 ir 4 eigų akumuliatorinis gręžtuvas

- Skirtas tiksliems gręžimo ir sukimo rezultatams.
- Elektroninis apsukų skaičiaus reguliavimas minkštam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.
- Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
- Geras svorio balansas ir ergonomija su minkštu rankenos įdėklų ilgam naudojimui nepavargstant.
- Maksimali darbo pažanga su AMPShare 18V ProCore akumulatoriais: COOLPACK 2.0 technologija užtikrina 135% ilgesnį akumulatoriaus veikimo laiką. Moderniausia elementų technologija ir pažangus akumulatoriaus valdymas užtikrina 87% daugiau energijos nei įprasti akumulatoriai.

4 eigų akumuliatorinis gręžtuvas su bešepetėliu varikliu ir „QuickIN MAX“ sąsaja.

Neginčytinas našumas gręžiant ir sriegiant iki 13 mm.

- 4-ių greičių reduktorius. Sūkių dažnis iki 4000 apsukų per minutę užtikrina optimalų pjovimo greitį pjaunant kiekvieną metalo kiaušymę nuo 1,5 iki 80 mm.
- Bešepetėlinis, galingas FEIN PowerDrive variklis, pasižymintis iki 30 % didesniu efektyvumu, užtikrina ilgesnį tarnavimo laiką.

- **Saugus ir kontroliuojamas darbas dėl atatrakos kontrolės, apsauga nuo pakartotinio paleidimo, apsaugos nuo perkrovos ir ištraukiamos papildomos rankenos.**
- **Naujoviška padėties keitimo funkcija leidžia mažesniu greičiu įsukti varžtus į medieną ir pasiekti puikių rezultatų.**
- **Intuityvus valdymo skydelis su reguliuojamu LED apšvietimu puikiai apšviečia darbo vietą priklausomai nuo medžiagos.**

Tiekimo sudėtis:

Be akumulatoriaus ir įkroviklio. QuickIN gręžimo patronas, diržo segtukas, rankena, antgalių laikiklis, L-BOXX

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius, įkroviklius ir starterių rinkinius rasite Nr. 073851 - 073866.

Techninis aprašymas

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
standartinis naudojimas	Heavy Duty
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	850 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	60 mm
Gamintojo pavadinimas	ASCM 18-4 QM AS Select
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	90 Nm
maksimalus sūkių skaičius 4. greitis	4000 min ⁻¹
Akumulatoriaus įtampa	18 V
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	45 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	430 min ⁻¹
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Svoris	1,3 kg
maksimalus sūkių skaičius 3. greitis	2000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvus

USP1	4-jų greičių reduktorius. 18V
USP2	tinka medienai ir plienui, greitojo užspaudimo griebtuvo tvirtinimo diapazonas 1,5-13, be akumulatoriaus

Priedai

Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas 92604324	073832 92604324
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE18 V	073837 FE18