



## Akumuliatorinis gręžtuvas, Tipas: 71161461



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	070200 71161461
GTIN	4014586898919
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

#### 2 ir 4 eigų akumuliatorinis gręžtuvas

- Skirtas tiksliems gręžimo ir sukimo rezultatams.
- Elektroninis apsukų skaičiaus reguliavimas minkštam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.
- Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
- Geras svorio balansas ir ergonomija su minkštu rankenos įdėklų ilgam naudojimui nepavargstant.
- Maksimali darbo pažanga su AMPShare 18V ProCore akumuliatoriais: COOLPACK 2.0 technologija užtikrina 135% ilgesnį akumuliatoriaus veikimo laiką. Moderniausia elementų technologija ir pažangus akumuliatoriaus valdymas užtikrina 87% daugiau energijos nei įprasti akumuliatoriai.

Mažas ir lengvas 4 eigų akumuliatorinis gręžtuvas su bešepetėliu varikliu ir „QuickIN“ sąsaja. Puikiai tinka universaliai gręžimui ir sriegimui iki 8 mm.

- Visiškai metalinė pavaru dėžė su 4 eigomis užtikrina optimalų pjovimo greitį gręžiant metalą ir savisriegius varžtus iki 6 mm.
- Bešepetėlinis FEIN PowerDrive variklis 30% efektyvesnis ir ilgaamžiškesnis.
- Mechaninis sukimo momento nustatymas.

- **Visapusiška naudotojo apsauga su apsauga nuo pakartotinio paleidimo, elektronine apsauga nuo perkrovos ir stabdžiu.**

**Tiekimo sudėtis:**

QuickIN gręžimo patronas, diržo segtukas, antgalių laikiklis, L-BOXX

**Pastaba:**

Tinkamus akumuliatorius, įkroviklius ir starterių rinkinius rasite Nr. 073851 - 073866.

## Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius 3. greitis	1400 min <sup>-1</sup>
Svoris	1,3 kg
Gamintojo pavadinimas	ASCM 18 QSW AS Select
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	400 min <sup>-1</sup>
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	40 Nm
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	30 Nm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	40 mm
maksimalus sūkių skaičius 4. greitis	2500 min <sup>-1</sup>
standartinis naudojimas	Medium
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	700 min <sup>-1</sup>
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	4-jų greičių reduktorius. 18V
USP2	tinka medienai ir plienui, greitojo užspaudimo griebtuvo tvirtinimo diapazonas 1,5-13, be akumuliatoriaus

---

**Priedai**

Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas 92604324

073832 92604324

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas,  
akumulatoriaus įtampa FE18 V

073837 FE18