



Smūginis suktuvas 12 V/18 V, akumuliatorinis smūginis suktuvas, tinka sunkioms apkrovoms



Užsakymo data

Užsakymo numeris	074000 71151161
GTIN	4014586898896
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Galingas akumuliatorinis smūginis suktuvas su **bešepetėliniu varikliu ir 6 pakopų sukimo momento nustatymu**. Tvirta metalinė smūginė pavara ir ergonomiškas valdymas dėl minkštos rankenos.

- **Bešepetėlinis variklis 30% efektyvesnis ir ilgaamžiškesnis.**
- **1/4 colių vidinių šešiabriaunių įrankių laikiklis, skirtas antgaliams ir galvutėms laikyti.**
- **10% didesnis sukimo momentas kairine eiga itin tvirtai priveržtų varžtų atlaisvinimui.**

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio, su L-BOXX. 1x diržo segtukas, 1x antgalių laikiklis.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 – Nr. 073866.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	210 Nm
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)

Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Įrankių laikiklio matmenys	1/4 in
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Įrankių laikiklio pavaros profilis	HEX
Akumuliatorių kiekis	0
Svoris	1,2 kg
standartinis naudojimas	Heavy Duty
maksimalus varžto Ø (8,8 – 12,9)	M18
maksimali vibracija pagal EN	6 m/s ²
Gamintojo pavadinimas	ASCD 18-200 W4 AS
Smūgių skaičius	0 - 3000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Smūginis suktuvas