



Akumuliatorinis smūginis suktuvas, Tipas: 71151061



Užsakymo data

Užsakymo numeris	074000 71151061
GTIN	4014586898889
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Galingas akumuliatorinis smūginis suktuvas su **bešepetėliniu varikliu ir 6 pakopų sukimo momento nustatymu**. Tvirta metalinė smūginė pavara ir ergonomiškas valdymas dėl minkštos rankenos.

- **Bešepetėlinis variklis turi 10% didesnę sukimo momentą kairine eiga itin tvirtai priveržtų varžtų atlaisvinimui.**
- **Apsauga nuo kontakto su reduktoriaus galvute.**
- **Kompaktiška konstrukcija.**

Tiekimo sudėtis:

Be akumulatoriaus ir įkroviklio, su L-BOXX. 1x diržo segtukas, 1x antgalių laikiklis.

Pastaba:

Tinkamus akumulatorius, įkroviklius ir starterių rinkinius rasite Nr. 073851 – 073866.

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	6 m/s ²
Gamintojo pavadinimas	ASCD 18-300 W2 AS

Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis	0
maksimalus sukimo momentas	290 Nm
maksimalus varžto Ø (8,8 – 12,9)	M18
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
standartinis naudojimas	Heavy Duty
Svoris	1,2 kg
Smūgių skaičius	0 - 3400 min ⁻¹
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Išorinis kvadratas
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Produkto rūšis	Smūginis suktuvus