



Akumuliatorinis kampinis šlifuoKLIS GWS, Tipas: 18V-180P



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077120 18V-180P
GTIN	4053423246209
Produktų klasė	03C

Aprašymas

Modelis:

Mažas ir lengvas 180 mm 18 V akumuliatorinis kampinis šlifuoKLIS:

- Dėl 180 mm šlifavimo disko ir mažos reduktoriaus galvutės pasiekiamas toks pat pjovimo gylis kaip didelio 230 mm kampinio šlifuoKLIO, tačiau jis yra iki 35 % lengvesnis.
- „Biturbo Brushless“ technologija greitam įvairių medžiagų pjovimui.
- Apsauginis jungiklis, KickBack Control, išmanioji stabdžių sistema.

Tiekimo sudėtis:

Su apsauginiu gaubtu, papildoma rankena, pjovimo diskais, L-BOXX. Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073854 ir Nr. 073866.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	GWS 18V-180P
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus disko Ø	180 mm
maksimalus pjovimo gylis	61 mm

Akumulatoriaus įtampa	18 V
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Svoris	2,8 kg
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ įtampa	Bosch 18 V
maksimali vibracija pagal EN	4,1 m/s ²
Akumuliatorių kiekis	0
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Ypatybė	Avarinis stabdiklis
maksimalus sūkių skaičius	6100 min ⁻¹
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis