

Garant
Tikslaus ištekimo įrankių rinkinys Ø 9,75 – 88,1 mm, Jungtis: BT40

Užsakymo data

Užsakymo numeris	237586 BT40
GTIN	4045197608420
Produktų klasė	29W

Aprašymas
Modelis:

Su suklio galvute Nr. 237591, ištekimo laikikliais ir priedais lagamine. **Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm Ø.**

Ø nustatomas su mažiausia reversine eiga.

Skirta Ø 9,75 – 88,1 mm

Paskirtis:

Tekimo peiliams su Ø 16 mm kotu ir tikslaus gręžimo tilteliu. Su ISO keičiamomis plokštelėmis **CC..0602.**

Tiekimo sudėtis:

1 suklio galvutė: Nr. 237591 BT40

po 1 ištekimo laikiklį (maks. darbinė dalis): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

po 1 ištekimo laikiklį (maks. darbinė dalis): Nr. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Nr. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 keičiamų plokštelių laikiklis prie tiltelio: Nr. 237564 06

1 keičiama plokštelė: Nr. 260052 dyd. CU7010 (CCMT 060204)

Atsarginė dalis:

Ištekimo plokštelės varžtas Nr. 219830.

Rekomendacija:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 ir Nr. 237696.

Techninis aprašymas

Jungtis	BT40
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

Ištekinimo laikiklis	237632
Ištekinimo laikiklis	237630
Ištekinimo laikiklis	237634
Reguliuojamas ištekinimo laikiklis	237642
Ištekinimo galvutė Ø 9,75 – 88,1 mm Jungtis BT40	237591 BT40
Ištekinimo laikiklis	237636
CC.T 060204 Rūšis CU7010	260052 CU7010
Reguliuojamas ištekinimo laikiklis	237640
Rinkinys be laikiklio Ø 9,75–88,1 mm	237599