

Garant

Dinamometrinis atsuktuvas su 1/4 colių antgalių laikikliu, su skale, automatiškai atsilaisvinantis, Maksimalus sukimo momentas: 120cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659100 120
GTIN	4067263117186
Produktų klasė	61E

Aprašymas

Modelis:

- Ergonomiškai suformuota rankena su neslidžia Haptoprene danga užtikrina didelį jėgos perdavimą.
- Aiškus ir lengvai įskaitomas dėl didelio skaitmeninio ekrano.
- Trumpas 36° paleidimo kelias su aiškiai girdimu ir juntamu signalu.
- Paleidimo mechanizmas su 10 fiksavimo elementų, pagamintų iš didelio atsparumo dilimui legiruoto įrankinio plieno, užtikrina ilgą tarnavimo laiką.
- Perkrovos sankaba („Slipper“) užkerta kelią verčių viršijimui.
- Lengva valdyti ir paprasta atpažinti užrakinimo ir atrakinimo būseną dėl oranžinio signalinio žiedo ant sukamosios rankenėlės.
- Antgalių laikiklis (1/4 colių - D 6,3 / F 6,3) su fiksatoriumi. Greitas antgalių keitimas viena ranka.

Funkcija:

Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Sukimas prieš laikrodžio rodyklę be sukimo momento funkcijos, skirtas atlaisvinti varžtines jungtis.

Standartas:

Sertifikuota pagal **DIN EN ISO 6789**.

Tikslumas:

±6 %.

Techninis aprašymas

Paleidimas	1 cNm
------------	-------

Norma	DIN EN ISO 6789
Bendras ilgis L	204 mm
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
maksimalus sukimo momentas	120 cNm
Kalibravimas	O1
Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
Matavimo prietaisai	mechaninis
Svoris	310 g
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Sūkių momento ribos	20 - 120 cNm
Duomenys protokoluojami	ne
Feedback	akustinis signalas
Feedback	ryškus
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Indikatorius	analoginis
Nustatytas užveržimo momentas	taip
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/659100-120>

