

Garant**Centravimo grąžtas HSS-E A, TiAlN, Nominalusis Ø DC k12: 0,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	111100 0,5
GTIN	4067263118640
Produktų klasė	11A

Aprašymas**Modelis:**

Užgaląstas ir iššlifluotas iš vientiso ruošinio, su sraigtiniais grioveliais. Vienpusis centravimo grąžtas.

Techninis aprašymas

skirta detalių Ø	< 4 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,01 mm/aps,
Koto Ø D _s	3,15 mm
Koto tolerancija	h7
Bendras ilgis L	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D _c	0,5 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 333
Tipas	A
Tolerancija Nominalusis Ø	k12
Gilavimo kampas	60 laipsniai
Pjovimo kryptis	dešinin.

Kotas	Cilindrinis kotas su h7
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	40 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	5 m/min	S
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
CuZn	tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		