

Garant**Centravimo grąžtų rinkinys HSS-E Nr. 111100 su dėžute, TiAlN, Grąžtų skaičius: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	111060 10
GTIN	4067263118657
Produktų klasė	11A

Aprašymas**Modelis:**

Sukomplektuotas iš centravimo grąžtų DIN 333.

Turinys:

Centravimo grąžtas Nr. 111100, po 1 vnt., dyd. 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.

Techninis aprašymas

Grąžtų skaičius	10
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 333
Tipas	A
Tolerancija Nominalusis Ø	k12
Gilavimo kampas	60 laipsniai

Kotas	Cilindrinis kotas su h7
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	40 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	5 m/min	S
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
CuZn	tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

Priedai

Centravimo grąžtas HSS-EA Nominalusis Ø DC k12 0,75 mm	111100 0,75
Centravimo grąžtas HSS-EA Nominalusis Ø DC k12 1 mm	111100 1
Centravimo grąžtas HSS-EA Nominalusis Ø DC k12 1,5 mm	111100 1,5
Centravimo grąžtas HSS-EA Nominalusis Ø DC k12 1,6 mm	111100 1,6

Centravimo grąžtas HSS-EA Nominalusis Ø DC k12 2 mm	111100 2
Centravimo grąžtas HSS-EA Nominalusis Ø DC k12 2,5 mm	111100 2,5
Centravimo grąžtas HSS-EA Nominalusis Ø DC k12 3 mm	111100 3
Centravimo grąžtas HSS-EA Nominalusis Ø DC k12 3,15 mm	111100 3,15
Centravimo grąžtas HSS-EA Nominalusis Ø DC k12 4 mm	111100 4
Centravimo grąžtas HSS-EA Nominalusis Ø DC k12 5 mm	111100 5