

**Garant****Dviejų lizdų galvutė HW, Jungtis: HW80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	237610 HW80
GTIN	4045197676764
Produktų klasė	20N

**Aprašymas****Modelis:**

Dviejų lizdų galvutę sudaro bazinis laikiklis ir keičiamų plokštelių laikiklis.

Jungtis su HW kotu.

Pjovimo briaunos reguliuojamos po vieną.

Su sinchronizuotu sukliu reikia teirautis

**Paskirtis:**

Esamų kiaurymių išgręžimui.

Vidinis aušinimas: taip

tinkamos keičiamosios plokštelės: CC..1204..

Naudingasis ilgis L<sub>1</sub>: 140 mm

Suklio ribos Ø: 114,5 - 153 mm

Keičiamųjų plokštelių varžtas: 219864

**Techninis aprašymas**

Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	140 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas	219864
tinkamos keičiamosios plokštelės	CC..1204..
Suklio ribos Ø	114,5 - 153 mm
Jungtis	HW80
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Dviejų lizdų galvutė