



Akumuliatorinis gręžtuvas, Tipas: 71161461H1



Užsakymo data

Užsakymo numeris

070205 71161461H1

GTIN

Produktų klasė

03F

Aprašymas

Modelis:

2 ir 4 eigų akumuliatorinis gręžtuvas

- Skirtas tiksliems gręžimo ir sukimo rezultatams.
- Elektroninis apsukų skaičiaus reguliavimas minkštam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.
- Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
- Geras svorio balansas ir ergonomija su minkštu rankenos įdėklų ilgam naudojimui nepavargstant.
- Maksimali darbo pažanga su AMPShare 18V ProCore akumulatoriais: COOLPACK 2.0 technologija užtikrina 135% ilgesnį akumulatoriaus veikimo laiką. Moderniausia elementų technologija ir pažangus akumulatoriaus valdymas užtikrina 87% daugiau energijos nei įprasti akumulatoriai.

Mažas ir lengvas 4 eigų akumuliatorinis gręžtuvas su bešepetėliu varikliu ir „QuickIN“ sąsaja. Puikiai tinka universaliajam gręžimui ir sriegimui iki 8 mm.

- Visiškai metalinė pavaru dėžė su 4 eigomis užtikrina optimalų pjovimo greitį gręžiant metalą ir savisriegius varžtus iki 6 mm.
- Bešepetėlinis FEIN PowerDrive variklis 30% efektyvesnis ir ilgaamžiškesnis.
- Mechaninis sukimo momento nustatymas.

- **Visapusiška naudotojo apsauga su apsauga nuo pakartotinio paleidimo, elektronine apsauga nuo perkrovos ir stabdžiu.**

Tiekimo sudėtis:

Su akumulatoriumi ir įkrovikliu.

Techninis aprašymas

Svoris	1,8 kg
Akumulatoriaus talpa	4 Ah
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
maksimalus sūkių skaičius 3. greitis	1400 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	700 min ⁻¹
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
maksimalus sūkių skaičius 4. greitis	2500 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	40 mm
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	400 min ⁻¹
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
standartinis naudojimas	Medium
Gamintojo pavadinimas	ASCM 18 QSW AS
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	40 Nm
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	30 Nm
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	18V, 2 greičių
USP2	Greitojo užspaudimo griebtuvo tvirtinimo diapazonas 1,5-13, transportavimo lagamine

