

**HOLEX****Pjovimo diskas „2 in 1“, Disko Ø: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	563505 125
GTIN	4067263118596
Produktų klasė	52M

**Aprašymas****Modelis:****Universalūs pjovimo diskas plienui ir INOX.****Paskirtis:**

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniiais kampiniais šlifjuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis 80 m/s v<sub>c</sub>.

**Specifikacija:****A60R-BF.****Pastaba:**

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.

**Techninis aprašymas**

maksimalus sūkių skaičius	12200 min <sup>-1</sup>
Forma	tiesus
Disko storis	1 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm

DiskoØ	125 mm
Specifikacija	A60R-BF
Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdėliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
sausasis	tinka		