

HOLEX**Pjovimo diskas „2 in 1“, Disko Ø: 115mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

563505 115

GTIN

4067263118589

Produktų klasė

52M

Aprašymas**Modelis:****Universalūs pjovimo diskas plienui ir INOX.****Paskirtis:**

Pjovimui su elektriniais arba pneumatiniiais kampiniais šlifjuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis 80 m/s v_c .

Specifikacija:**A60R-BF.****Pastaba:**

Disko storis turi sudaryti bent 20% pjautinos medžiagos storio.

Techninis aprašymas

Specifikacija

A60R-BF

Forma

tiesus

Kiaurymės Ø

22,23 mm

Disko storis

1 mm

maksimalus sūkių skaičius	13300 min ⁻¹
DiskoØ	115 mm
Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdėliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
rekomenduojamas posvyrio kampas	90 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
sausasis	tinka		