

**metabo****Briaunų freza rankinė, Tipas: KFMV17-15F****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078126 KFMV17-15F
GTIN	4061792261815
Produktų klasė	03D

**Aprašymas****Modelis:**

Metalo briaunų freza iki 15 mm nuožuloms, skirta suvirinimo siūlėms apdirbti.

- **Frezavimo gylio reguliavimas be įrankių, 0,1 mm žingsniu. (Nuo 0 mm iki 15 mm)**
- **Tikslus nuožulos kampo nustatymas.**
- **Kontroliuojamas darbas per dideles kreipiamąsias įvoves.**
- **Elektroninė apsauga nuo perkrovos, švelnus startas ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.**

One-touch Controller. Patentuotas, frezavimo gylio reguliavimas be įrankių, 0,1 mm žingsniu. Fiksuoti tvirtinimo taškai, greitam nustatymui, kad dirbant būtų išvengta netyčinio frezavimo gylio reguliavimo. Tikslus nuožulos kampo nustatymas tiesiai per kreipiamąsias įvoves. Universali frezavimo galvutė su trimis kietmetaliu keičiamosiomis plokštelėmis, visiems nuožulų kampams nuo 0 iki 90°. Kontroliuojamas darbas per dideles kreipiamąsias įvoves. Atraminis ritinėlis vamzdžiams nukreipti, kad būtų galima paprastai apdirbti suvirinimo siūles. Be įrankių reguliuojama rankena užtikrina saugų ir tolygų valdymą. Patvarus Metabo Marathon variklis su patentuota apsauga nuo dulkių. Vario-Constamatic (VC) pilnos bangos elektronika su reguliavimo ratuku, skirta dirbti konkrečiai medžiagai pritaikytu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai. Elektroninė apsauga nuo perkrovos, švelnus startas ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo. Naudotojas yra apsaugotas dėka šoninių plokštelių, per kurias pašalinamos drožlės. Su metaBOX, išmanus sprendimas transportavimui ir saugojimui, iliustracija. Skirta plokščių medžiagų, lakštų ir talpyklų, vidinių ir išorinių briaunų, kontūrų ir apvalinimo angų kampams bei spinduliams gaminti.

**Tiekimo sudėtis:**

3 universalios kietlydinio keičiamosios plokštelės, stabdymo ritinėlis, 2 atsuktuvai, veržliaraktis SW 10, lanko formos rankena, metaBox. 3 universalios kietlydinio keičiamosios plokštelės, stabdymo ritinėlis, rankena ir metaBOX 185 L.

**Pastaba:**

Reikiamus priedus rasite Nr. 078132 ir 078134.

## Techninis aprašymas

Tuščiosios eigos sūkių skaičius	6200 - 12000 min <sup>-1</sup>
maks. Nuožulnos aukštis 45°	15
Nuožulos kampas	0 - 90 laipsniai
Laipsniškas frezavimo gylio reguliavimas	0,1 mm
Nominalioji įtampa	230 V
Nominali galia	1700 W
maks. Nuožulnos plotis 45°	21
Svoris	6,3 kg
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Atiduodamoji galia	880 W
Laido ilgis	3,9 m
Naudojama galia	1700 W
Pagrindo diskų Ø	100 mm
Pakuotė	Metabox
Produkto rūšis	Freza

## Priedai

Akumuliatorinė briaunų frezarankinė Tipas AKFH18-5AS	078123 AKFH18-5AS
--	-------------------