

Mahr

Nedidelis ilgio matavimo suolelis Precimar, Tipas: SM60



Užsakymo data

Užsakymo numeris	424920 SM60
GTIN	4059192064624
Produktų klasė	43A

Aprašymas

Modelis:

Nedidelis ilgio matavimo suolelis greitam ir tiksliam matavimui gamybos patalpose. Tolygiai reguliuojamo aukščio plokščias pagrindas (Ø 60 mm). Įmontuota mova apsaugo naudojamas matavimo priemones. Grūdintos matavimo plokštumos. Galima naudoti su visais prietaisais su ekranu su 8 mm užveržimo kotu (galima įsigyti pagal paklausimą).

Privalumai:

Precimar SM 60 yra lengvai naudojamas mažo ilgio matavimo kreipiančioji greitam ir tiksliam ruošinių matavimui.

- **Paprastas prietaiso surinkimas**
- **Dėl tvirtos konstrukcijos gali būti naudojamas gamyboje**
- **Greitas pritaikymas prie naujų ruošinių**
- **Laisvai pasirenkama matavimo įranga (pvz., skaitmeninis laikrodis indikatorius, matavimo liestukas ir kt.)**
- **Matavimo paviršiai su grūdintu liečiamuoju paviršiumi**
- **Įmontuota mova apsaugo naudojamas matavimo priemones.**
- **Skirtingų matavimo priedų naudojimas**
- **Patogu naudotis tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams**
- **Pastumiamas matavimo suklys**

Tiekimo sudėtis:

Be komparatoriaus arba indikatoriaus.

Priedai pasirinktinai:

Indikatorius Nr. 434314 dyd. 25; 434318 dyd. 25; 434320 dyd. 25; 434324 dyd. 25; 434656 dyd. 25; 434655 dyd. 25; Kompaktiškas ilgio matuoklis 434707 dyd. 1200; Indukcinis liestukas 434760 dyd. 2004M

Techninis aprašymas

Matavimo plokštumos \emptyset	6 mm
Matavimo plokštumų lygiagretumas	1 μ m
Svoris	9 kg
Matavimo ašies eiga	25 mm
Matavimo jėga	1 N
Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	Kalibras-šakutė su indikatoriumi