

**Mahr****Nedidelis ilgio matavimo suolelis Precimar, Tipas: SM60-V****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	424920 SM60-V
GTIN	2050002079496
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Nedidelis ilgio matavimo suolelis greitam ir tiksliam matavimui gamybos patalpose. Tolygiai reguliuojamo aukščio plokščias pagrindas (Ø 60 mm). Įmontuota mova apsaugo naudojamas matavimo priemonės. Grūdintos matavimo plokštumos. Galima naudoti su visais prietaisais su ekranu su 8 mm užveržimo kotu (galima įsigyti pagal paklausimą). Keičiamieji matavimo įdėklai.

**Privalumai:**

Precimar SM 60 yra lengvai naudojamas mažo ilgio matavimo kreipiančioji greitam ir tiksliam ruošinių matavimui.

- **Paprastas prietaiso surinkimas**
- **Dėl tvirtos konstrukcijos gali būti naudojamas gamyboje**
- **Greitas pritaikymas prie naujų ruošinių**
- **Laisvai pasirenkama matavimo įranga (pvz., skaitmeninis laikrodis indikatorius, matavimo liestukas ir kt.)**
- **Matavimo paviršiai su grūdintu liečiamuoju paviršiumi**
- **Įmontuota mova apsaugo naudojamas matavimo priemonės.**
- **Skirtingų matavimo priedų naudojimas**
- **Patogu naudotis tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams**
- **Pastumiamas matavimo suklys**

**Tiekimo sudėtis:**

**Be** komparatoriaus arba indikatoriaus. Su plokščiais kietlydinio matavimo įdėklais Ø 3,5 mm.

**Priedai pasirinktinai:**

Indikatorius Nr. 434314 dyd. 25; 434318 dyd. 25; 434320 dyd. 25; 434324 dyd. 25; 434656 dyd. 25; 434655 dyd. 25; Kompaktiškas ilgio matuoklis 434707 dyd. 1200; Indukcinis liestukas 434760 dyd. 2004M Daugiau matavimo antgalių reikia teirautis.

## Techninis aprašymas

Matavimo plokštumų lygiagretumas	1 $\mu$ m
Matavimo jėga	5 N
Matavimo plokštumos $\emptyset$	6 mm
Matavimo ašies eiga	25 mm
Svoris	9 kg
Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	Kalibras-šakutė su indikatoriumi