

**Garant**
**Tikslaus ištekimo įrankių rinkinys Ø 9,75 – 88,1 mm, Jungtis: HSK63**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	237586 HSK63
GTIN	4045197608437
Produktų klasė	29W

**Aprašymas**
**Modelis:**

Su suklio galvute Nr. 237591, ištekimo laikikliais ir priedais lagamine. **Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padalą / pagal Nonijaus skalę 0,002 mm Ø.**

Ø nustatomas su mažiausia reversine eiga.

**Skirta Ø 9,75 – 88,1 mm**

**Paskirtis:**

Tekimo peiliams su Ø 16 mm kotu ir tikslaus gręžimo tilteliu. Su ISO keičiamomis plokštelėmis **CC..0602.**

**Tiekimo sudėtis:**

1 suklio galvutė: Nr. 237591 HSK63

po 1 ištekimo laikiklį (maks. darbinė dalis): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

po 1 ištekimo laikiklį (maks. darbinė dalis): Nr. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Nr. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 keičiamų plokštelių laikiklis prie tiltelio: Nr. 237564 06

1 keičiama plokštelė: Nr. 260052 dyd. CU7010 (CCMT 060204)

**Atsarginė dalis:**

Ištekimo plokštelės varžtas Nr. 219830.

**Rekomendacija:**

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695 ir Nr. 237696.

**Techninis aprašymas**

Jungtis	HSK63
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

**Priedai**

Reguliuojamas ištekinimo laikiklis	237640
Ištekinimo laikiklis	237636
Ištekinimo laikiklis	237634
Ištekinimo laikiklis	237632
Reguliuojamas ištekinimo laikiklis	237642
CC.T 060204 Rūšis CU7010	260052 CU7010
Ištekinimo galvutė Ø 9,75 – 88,1 mm Jungtis HSK63	237591 HSK63
Ištekinimo laikiklis	237630
Rinkinys be laikiklio Ø 9,75–88,1 mm	237599