

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260607 20/10
GTIN	4045197655394
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Galvutės ilgis L ₁	17 mm
Plokštelės dydis	10 mm
Laikiklio ISO kodas	SRGCR/L 2020K10
Tinkamos keičiamos plokštelės	RC.X 1003
Atraminė plokštelė	269005 11
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Koto dydis	20 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	30 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Atraminė plokštelė Tipas 11	269005 11
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500