



Akumuliatorinis smūginis suktuvas, Tipas: M18FID3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	074010 M18FID3
GTIN	4058546376598
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas ir **galingas FUEL™ akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu POWERSTATE™ EC varikliu**, geresniam variklio patvarumui ir efektyviam energijos naudojimui. Tvirtas **metalinis reduktoriaus korpusas** ir ergonomiška **rankena viduryje su minkštu įdėklų**. Akumuliatoriaus įkrovos lygio rodmuo, LED darbo zonos apšvietimas. Su dešinine / kairine eiga ir elektroniniu apskukų skaičiaus valdymu. **REDLINK PLUS™ elektronika** – išskirtinis galios valdymas:

- **Su sistemos komunikacijos pavaros mechanizmu – akumuliatoriniu.**
- **Su apsauga nuo perkrovos ilgesniam akumuliatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui.**

DRIVE CONTROL™ užtikrina greitą keitimą tarp 4 perjungimo lygių su skirtingu sūkių skaičiumi ir sukimo momento nustatymais. **M18 FUEL™ 1/4 colio Hex akumuliatorinis smūginis suktuvas.**

- **Itin kompaktiškas, vos 113mm ilgio.**
- **DRIVE CONTROL užtikrina greitą keitimą tarp 4 perjungimo lygių su skirtingu sūkių skaičiumi ir sukimo momento nustatymais.**
- **Geresnis darbo zonos apšvietimas dėl 3 LED.**

Detalus aprašymas:

Tvirtas ir **galingas FUEL™ akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu POWERSTATE™ EC varikliu**, geresniam variklio patvarumui ir efektyviam energijos naudojimui.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir priedus rasite nuo Nr. 073808.

Techninis aprašymas

Smūgių skaičius 3 pakopa	0 - 4400 min ⁻¹
Smūgių skaičius 1 pakopa	0 - 1750 min ⁻¹
Svoris	1,7 kg
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Gamintojo pavadinimas	M18 FID3
Akumulatoriaus talpa	5 Ah
standartinis naudojimas	Strong
Įrankių laikiklio pavaros profilis	HEX (E 6,3)
maksimalus sukimo momentas 1 pakopa	40 Nm
Smūgių skaičius 4 pakopa	0 - 4400 min ⁻¹
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis	2
maksimalus varžto Ø (8,8 – 12,9)	M16
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Smūgių skaičius 2 pakopa	0 - 3000 min ⁻¹
maksimalus sukimo momentas 3 pakopa	226 Nm
Įrankių laikiklio matmenys	1/4 in
Produkto rūšis	Smūginis suktuvas