

**Garant****Modulinis grindų kilimėlis, tamsiai pilkas, taškuotas, Tipas: D****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	964460 D
GTIN	4067263137351
Produktų klasė	9GM

**Aprašymas****Modelis:**

Modulinis pramoninis darbo vietos kilimėlis, skirtas vidutinėms ir didelėms apkrovoms, gali būti klojamas lanksčia sujungimo sistema. Ergonomiškas guminis kilimėlis tinkamas vaikščiojimui per sausą ir šlapią dangą bei stovimoms darbo vietoms. Kilimėlio paviršius turi optimaliai suderintą apsisukimo tašką, gerai priglunda prie grindų ir neslysta. Labai lengvai valomas paviršius su šviesą atspindinčiomis savybėmis. Atsparus alyvai grindų kilimėlis atitinka priešgaisrinę klasę BFL-S1. Dėl gumos mišinio elastingumo savybių ir specialios formos šis kilimėlis ypač gerai amortizuoja, patogus vaikščioti ir saugo nuo šalčio. Patvarus kilimėlis, tinkamas darbui keliomis pamainomis. Įžemintas, paviršiaus varža mažesnė kaip  $10^7 \Omega$ . Kilimėlis pažymėtas ESD saugos etikete. Nuožulnūs kraštai iš 3 pusių, todėl patogus priėti. Viena pusė su dėlionės tipo dantukais / V formos jungtimi. Pradinis ir galinis eilių montavimo elementas.

**Standartas:**

EN 61340-4-1, REACH-konform.

**Pastaba:**

Galima kloti ant asfaltuotų paviršių, tokių kaip betonas / grindinys, sintetinės dervos grindų, asfalto, plytelių. Pagrindas turi būti lygus, švarus ir glotnus. Guminius kilimėlius galima lengvai pjaustyti peiliu.

**Techninis aprašymas**

Priešgaisrinės apsaugos klasė	Bfl-s1
Svoris	18,3 kg
Įstatomas	taip

Kietis pagal šorą	55
Medžiaga	Nitrilo kaučiukas (NBR)
Plotis	100 cm
Storis	16 mm
Ilgis	132 cm
Atramos ilgis	130 cm
Patogus stovėjimas	Nuovargio prevencija
Patogus stovėjimas	Izoliavimas (terminis)
Patogus stovėjimas	Izoliavimas (terminis)
Apsauga nuo smūgių	Grindys
Medžiagos savybės	atsparus tepalams
Medžiagos savybės	sunkiai užsidega
Spalva	tamsiai pilkas, taškuotas
Produkto rūšis	Darbo vietos kilimėlis